


prísavka s vlnovcom VASB-8-M5-NBR-CT

číslo dielca: 183514

FESTO

z perbunanu, plochá, vonkajší závit s tesniacim krúžkom, šesťhran
Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------------|---|
| Menovitá hodnota | 2 mm |
| Priemer nasávania | 8 mm |
| Efektívny priemer sania | 5,5 mm |
| Konštrukčné vyhotovenie | Prípojenie vaku hore okružla, zâhyb 1,5x |
| Pracovné médium | atmosférický vzduch |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Odrhovacia sila pri 70% vákuu | 1,6 N |
| Upevňovací závit | M5 |
| Upevnenie nasávania | M5 |
| Prípojka vaku | M5 |
| Tvrdosť podľa Shora | 73 |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE |
| Masteriálová informácia pre prísavku | TPE-U(PU) |