

# prísavka s vlnovcom VASB-30-1/8-NBR-CT

číslo dielca: 183516

FESTO

z perbunanu, plochá, vonkajší závit s tesniacim krúžkom, šesťhran  
Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	3 mm
Priemer nasávania	30 mm
Efektívny priemer sania	25 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Prípojenie vákua hore okrúhla, zâhyb 1,5x
Pracovné médium	atmosférický vzduch
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Odrhovacia sila pri 70% vâkuu	34 N
Upevňovací závit	G1/8
Upevnenie nasávania	G 1/8
Prípojka vákua	G1/8
Tvrdosť podľa Shora	73
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre prísavku	TPE-U(PU)