

prísavka s vlnovcom VASB-30-1/8-PUR-CT

číslo dielca: 183519

FESTO

z perbunanu, plochá, vonkajší závit s tesniacim krúžkom, šesťhran
Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	3 mm
Priemer nasávania	30 mm
Efektívny priemer sania	25 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Prípojenie vaku hore okružla, zâhyb 1,5x
Pracovné médium	atmosférický vzduch
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Odrhovacia sila pri 70% vákuu	34 N
Upevňovací závit	G1/8
Upevnenie nasávania	G 1/8
Prípojka vaku	G1/8
Tvrdosť podľa Shora	62
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre prísavku	TPE-U(PU)