



vákuový sací ventil ISV-M5-CT

číslo dielca: 183520

FESTO

pre udržanie vákua, ak sa v určitej skupine prísaviek jedna alebo viaceré neobsadia.

Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	M5
Vhodné pre odfukovací impulz	8 bar
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak	0 ... 0,95 bar
Požadovaný sací výkon pri -0,5 bar	1 l/min
Pracovné médium	atmosférický vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	4 g
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Pneumatická prípojka 1	M5
Pneumatická prípojka 2	M5
Materiálová informácia pre filter	spekaná oceľ