

Manometer MA-23-6-R1/8

Číslo dielu: 183896

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah indikácie	0 bar...6 bar 1 psi...87 psi
Menovitá veľkosť manometra	23
Konštrukcia	Manometer s Bourdonovou trubicou
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Prevádzkové médium	Inertné plyny neutrálne tekutiny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	bez acetylénu bez kyslíka
Prevádzkový tlak	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Činiteľ striedavého zaťaženia	0.6
Trieda presnosti merania	4
Druh krytia	IP44
Teplota média	-20 °C...60 °C
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Poloha prípojov	Zadná strana, v strede
Pneumatický prípoj	R1/8
materiály v kontakte s médiom	Mosadz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Materiál telesa	Mosadz
Materiál priezoru	PC
Farba telesa	čierna
Hmotnosť výrobku	27 g
Stupnica	Dvojitá stupnica bar (vonkajšia) psi (vnútor.)