

Manometer MA-40-10-G1/4-EN

Číslo dielu: 183900

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah indikácie	0 bar...10 bar 0 000032...145 000032
Zodpovedá norme	EN 837-1
Menovitá veľkosť manometra	40
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Konštrukcia	Manometer s Bourdonovou trubicou
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Prevádzkové médium	Inertné plyny neutrálne tekutiny
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 000032...145 000032
Činiteľ striedavého zaťaženia	0.66
Trieda presnosti merania	2,5
Druh krytia	IP43
Teplota média	-20 °C...60 °C
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Poloha prípojov	Zadná strana, v strede
Pneumatický prípoj	G1/4
materiály v kontakte s médiom	Mosadz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Materiál telesa	ABS
Materiál priezoru	PS

Charakteristický znak	Hodnota
Farba telesa	čierna
Hmotnosť výrobku	70 g
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	bez acetylénu bez kyslíka
Stupnica	Dvojitá stupnica bar (vonkajšia) psi (vnútor.)