

elektromagnetický ventil



MGTBH-5/2K-FR-NA

číslo dielca: 183978

Výbehový typ

s prípojným obrazom NAMUR pod3/4a VDE/VDI 3845.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný
Typ ovládania	elektrický
Šírka	44,5 mm
Štandardný menovitý prietok	400 l/min
Pracovný tlak	2 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Menovitá hodnota	8 mm
Funkcia odsávania	škrtené
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Ručné pomocné ovládanie	s aretáciou
Druh riadenia	predregulovaný
Smer prúdenia	reverzibilný
Riadiaci tlak	2 ... 10 bar
b-hodnota	0,25
C-hodnota	3 l/sbar
Čas vypnutia	90 ms
Čas zapnutia	20 ms
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3
Teplota média	-20 ... 60 °C
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Elektrická prípojka	zásuvka Závitová svorka M20x1,5
prípoj dýchacieho otvoru	interný
Pneumatická prípojka 1	prípájacia platňa
Pneumatická prípojka 2	prípájacia platňa
Pneumatická prípojka 3	prípájacia platňa
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR