



Ventil na čelný panel SV/O-3-PK-3X2

číslo dielca: 184135

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2x3/2 zatvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok	70 l/min
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Menovitá hodnota	2,5 mm
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Druh riadenia	priamo
Smer prúdenia	nereverzibilný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	34 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	PK-3
Pneumatická prípojka 2	PK-3
Materiál tesnení	NBR