


Spojka EAMC-B-19-24-6-9

číslo dielca: 184263

FESTO

pre elektromechanický pohon so servomotorom.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------|------------------------|
| Priemer držiaka 1 | 6 mm |
| Priemer držiaka 2 | 9 mm |
| Velkosť | 19 |
| Menovitá dĺžka | 24 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Max. počet otáčok | 8.000 1/min |
| Teplota skladovania | -25 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Teplota okolia | -25 ... 60 °C |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 0,47 kgmm ² |
| Prenosný krútiaci moment | 1,5 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 12 g |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |