

Vzduchová úsporná pištoľ LSP-1/4-C

Číslo dielu: 184318

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia odvetrávania	Priebeh ofukovania je možné dávkovať
Prevádzkový tlak	0 bar...10 bar
Normálny menovitý prietok	120 l/min
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Hladina akustického tlaku	90 000007
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	125 g
Pneumatický prípoj	Vnútorň závit G1/4
Materiál telesa	PA6-zosílený