

Oddelovacia doska CPV18-DZPR

FESTO


číslo dielca: 184543

Classic - nepoužívať pre nové projekty

na oddelenie dvoch tlakových zón na ventilových termináloch CPV.

Použiteľné len jedenkrát na jednom bloku a len medzi ventilmi.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný tlak	-0,9 ... 16 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 50 °C
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	25 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS