

# Pomocné ručné ovládanie HAB-1/2

Číslo dielu: 184588

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	14 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Funkcia ventilu	Odvzdušňovací prvok
Prevádzkový tlak	0 bar...10 bar
Menovitý prietok odvetrania 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi)	165 l/min
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...80 °C
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Max. ťahovací moment	45 Nm
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná