


# t-adaptér FB-TA-1

číslo dielca: 18499

FESTO

pre prípoj Feldbus na ventilových a inštalačných termináloch.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Rozsah pracovného napätia AC	$\leq 10$ V
Rozsah pracovného napätia DC	$\leq 30$ V
Prúdová zaťažiteľnosť	4 A
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia	-25 ... 90 °C
Hmotnosť výrobku	23 g
Elektrická prípojka	Zástrčka / Zásuvka M12x1 / M12x1 5-pinový / 5-pinový
Káblové usporiadanie	2x0,25
Priemer kábla	5 mm
Typ upevnenia	s prevlečnou maticou
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PVC
Materiálová informácia pre zvernité kontakty	Mosadz Poniklovaný a pozinkovaný