


# Zásuvka FBSD-WD-7

číslo dielca: 18524

FESTO

pre prípoj Felddbus na ventilových a inštalačných termináloch.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-101 EN 61984
Typ upevnenia	s prevlečnou maticou
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	25 g
Elektrická prípojka	tvár A M12x1 4-pólový Uhlová zásuvka / skrutková svorka
Rozsah pracovného napätia DC	$\leq 250$ V
Rozsah pracovného napätia AC	$\leq 250$ V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	4 A
Nárazová pevnosť	2,5 kV
Káblový konektor so závitom	Pg7
Prípustný priemer kábla	4 ... 6 mm
Prierez prípojky	0,75 mm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia	-40 ... 85 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiálová informácia pre skriňu	PA - zosilnený
Farba púzdra	čierny
Materiálová informácia pre prevlečnú maticu	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom poniklované
Materiálová informácia pre zverné kontakty	bronz Biely bronz, poťahnutý