


Zásuvka NTSD-WD-9

číslo dielca: 18527

FESTO

pre ventilové terminály.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	s prevlečnou maticou
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	30 g
Elektrická prípojka	4-pólový rohový zásuvka Závitová svorka
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť	16 A
Káblový konektor so závitom	Pg9
Prípustný priemer kábla	6 ... 8 mm
Prierez prípojky	1,5 mm ²
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PBT
Materiál kontaktov zástrčky	Zliatina medi Mosadz