

Valec so svorníkmi CRDNGS-2 1/2"- -PPV-A

číslo dielca: 185376

FESTO

odolné voči korózii, podľa ISO 15552, NF E 49 003.1 a UNI 10 290, pre bezdotykové snímanie. S obojstranným nastaviteľným tlmením v koncových polohách.



Vzorové zobrazenie



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	2.000 mm
priemer piesta	2 1/2"
podľa normy	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatiké tlmenie koncových polôh
koniec piestnej tyče	vonkajší závit
Pracovný tlak	0,6 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	1.682 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	1.870 N
Pneumatická prípojka	3/8 NPT
Materiál krytu	odlievanie ušľachtilej ocele
Materiál tesnení	FPM TPE-U(PU)
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ