

kruhový valec CRDG-1 5/8"- -P-A

číslo dielca: 185393


FESTO

koróziovzdorný,
pre bezdotykové snímanie, s pružnými tlmiacimi krúžkami v koncových
polohách.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



Vzorové zobrazenie



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,4 ... 20 "
priemer piesta	1 5/8 "
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/dosky obojstranné (P)
Pracovný tlak	0,6 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	633 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	754 N
Pneumatická prípojka	NPT1/4-18
Materiálová informácia pre kryt	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ