


# kruhový valec CRDG-2"- -P-A

číslo dielca: 185394

FESTO

koróziovzdorný,  
pre bezdotykové snímanie, s pružnými tlmiacimi krúžkami v koncových  
polohách.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



Vzorové zobrazenie

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,4 ... 20 "
priemer piesta	2"
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/dosky obojstranné (P)
Pracovný tlak	0,6 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	990 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	1.178 N
Pneumatická prípojka	NPT1/4-18
Materiálová informácia pre kryt	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ