

# kruhový valec CRDG-2 1/2"- -P-A

číslo dielca: 185395


FESTO

koróziovzdorný,  
pre bezdotykové snímanie, s pružnými tlmiacimi krúžkami v koncových  
polohách.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



Vzorové zobrazenie



## údajový list

| charakteristický znak                 | Hodnota  |
|---------------------------------------|--|
| Zdvih                                 | 0,4 ... 20 "                                   |
| priemer piesta                        | 2 1/2 "  |
| Tlmenie                               | elastické tlmiace krúžky/dosky obojstranné (P) |
| Pracovný tlak                         | 0,6 ... 10 bar                                 |
| činnosť                               | dvojčinný                                      |
| Pracovné médium                       | filtrovaný stlačený vzduch                     |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK    | 4  |
| Teplota okolia                        | -20 ... 80 °C                                  |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 1.682 N  |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred  | 1.870 N  |
| Pneumatická prípojka                  | NPT3/4-14                                      |
| Materiálová informácia pre kryt       | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ              |
| Materiálová informácia pre tesnenia   | TPE-U(PU)                                      |
| Materiálová informácia pre skriňu     | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ              |
| Materiálová informácia pre piestnicu  | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ              |