

kruhový valec CRDSNU-1"- -P-A-S2



číslo dielca: 185406

FESTO

koróziovzdorné, s priebežnou piestnicou
zakladajúce sa na DIN ISO 6432, pre bezdotykové snímanie, v
kombinovanom vyhotovení s pružnými tlmiacimi krúžkami v koncových
polohách.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



Exemplary representation

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,4 ... 20 "
priemer piesta	1"
podľa normy	ISO 6432
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
koniec piestnice	vonkajší závit
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	247 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	247 N
Pneumatická prípojka	NPT1/8-27