


Zásuvka SEA-M12-4WD-PG7

číslo dielca: 185498

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-101 EN 61984
Typ upevnenia	s prevlečnou maticou
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	30 g
Elektrická prípojka	tvar A M12x1 4-pólový Uhlová zásuvka / skrutková svorka
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 250 V
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	4 A
Nárazová pevnosť	2,5 kV
Káblový konektor so závitom	Pg7
Prípustný priemer kábla	4 ... 6 mm
Prierez pripojky	0,75 mm ²
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia	-40 ... 85 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiálová informácia pre skriňu	PBT
Farba púzdra	čierny
Materiálová informácia pre prevlečnú maticu	Zinkový odlíatok odliaty pod tlakom poniklované
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Mosadz Biely bronz, poťahnutý