

Zásuvka s káblom


KMYZ-4-24-2,5

číslo dielca: 185520

Výbehový typ

FESTO

[Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	Germanischer Lloyd
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so samoreznou skrutkou
montážna poloha	ľubovlný
Hmotnosť výrobku	32 g
Elektrická prípojka	kábel rohový zásuvka pravouhlé vyhotovenie MSZB
Rozsah pracovného napätia DC	3 ... 36 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Dĺžka kábla	2,5 m
Káblové usporiadanie	2x0,35
Spôsob ochrany	IP50
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PVC
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Materiálová informácia pre zverné kontakty	bronz