

Jednotka úpravy vzduchu LFR-3/8-D-MIDI-KD-A



FESTO

číslo dielca: 185750

Classic - nepoužívať pre nové projekty

pozostávajúce z regulačného ventilu s filtrom, zapínací ventil s magnetickou cievkou 24 VDC bez zásuvky a ventil pre vyvinutie tlaku, s upevňovacími uholníkmi.
s automatickým odpúšťaním kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Midi
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	spúšťač ventil Filters redukčným ventilom a s manometrom Bezpečnostný spínací ventil
Max. množstvo kondenzátu	43 cm ³
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak	3 ... 12 bar
Oblasť regulácie tlaku	2,5 ... 12 bar
Max. tlaková hysterézia	0,25 bar
Štandardný menovitý prietok	1.890 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	2.100 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	G3/8
Materiál telesa	Zinkový odlatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	PC