


Jednotka úpravy vzduchu LFR-3/4-D-MAXI-KD-A

Číslo dielu: 185754

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Maxi
Konštrukčný rad	D
Ochrana proti manipulácii	Otočný ovládač s aretáciou
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Jemnosť filtra	40 ľm
Odpúšťanie kondenzátu	plnoautomatické
Konštrukcia	Zapínací ventil Filter s regulačným ventilom s manometrom Bezpečnostný zapínací ventil
Max. množstvo kondenzátu	80 cm ³
Ochrana nádobiek	Kovový ochranný kôš
Indikácia tlaku	s manometrom
Prevádzkový tlak	3 bar...12 bar
Rozsah regulácie tlaku	2.5 bar...12 bar
Max. tlaková hysteréza	0.2 bar
Normálny menovitý prietok	5000 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	3100 g
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do vedenia s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	G3/4
Pneumatický prípoj 2	G3/4
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC