

Jednotka úpravy vzduchu FRC-1/2-D-MAXI-KC-A

FESTO



číslo dielca: 186058

Classic - nepoužívať pre nové projekty

Pozostávajúce z ručne spínaného ventilu, regulačný ventil s filtrom, rozbočovací modul, s tlakovým spínačom bez zásuvky a zaolejovač, s upevňovacími uholníkmi.

S automatickým odpúšťaním kondenzátu a ochranný kovový košík.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Maxi
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konstruktívne vyhotovenie	Odbočovací modul tlakový spínač spúšťací ventil Filters redukčným ventilom a s manometrom Proporcionálny zaolejovač
Max. množstvo kondenzátu	80 cm ³
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak	1,5 ... 12 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 12 bar
Max. tlaková hysterézia	0,15 bar
Štandardný menovitý prietok	6.600 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	4.600 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	G1/2
Materiál telesa	Zinkový odlieatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	PC