


Nástrčná L-prípojka QSL-G3/8-10

číslo dielca: 186123

★ Základný program

Nastaviteľná 360°, vonkajší závit s vonkajším šesťhranom.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	8,3 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	L-tvar
veľkosť zväzku	10
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 0,6 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 6 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 87 psi
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1,4 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 14 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 203 psi
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:--:] Voda podľa prehlásenia výrobcu na www.festo.com
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Menovitý ťahovací moment	15,5 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	33 g
Typ upevnenia	Vonkajší šesťhran SW20
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G3/8
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 10 mm
Farba uvoľňovacieho krúžku	modrý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PBT
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ