

# Nástrčná závitová T spojka QSTF-G3/8-12

číslo dielca: 186207

FESTO

Nastaviteľná 360°, vonkajší a vnútorný závit s vonkajším šesťhranom.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	8,7 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	Tvar L, dodatočný závitový prípoj, po dĺžke
veľkosť zväzku	1
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 0,6 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 6 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 87 psi
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1,4 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 14 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 203 psi
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] Voda podľa prehlásenia výrobcu na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Menovitý ťahovací moment	15,5 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	77 g
Počet výstupov	2
Počet prívodov	1
Typ upevnenia	Vonkajší šesťhran SW24
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G3/8
Pneumatická prípojka 2	vnútorný závit G3/8 pre vonkajší priemer hadice 10 mm
Farba uvoľňovacieho krúžku	modrý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PBT
Materiál dutej skrutky	Mosadz, poniklovaná
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ