

Nástrčná závitová T spojka

QST-V0-G3/8-10

číslo dielca: 186343

FESTO

Nastaviteľná 360°, vonkajší závit s vonkajším šesťhranom.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Veľkosť | Štandardný |
| Menovitá hodnota | 8,3 mm |
| Ohňový test materiálu | UL94 V-0 (teleso) UL94 V-0 (uvoľňovací krúžok) |
| Druh tesnenia na závitovom čape | tesniaci krúžok |
| Typ | Tvar T |
| veľkosť zväzku | 10 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 145 psi |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku | Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::] Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Menovitý ťahovací moment | 15,5 Nm |
| Tolerancia pre menovitý ťahovací moment | ± 20 % |
| Hmotnosť výrobku | 46 g |
| Typ upevnenia | Vonkajší šesťhran SW19 |
| Pneumatická prípojka 1 | vonkajší závit G3/8 |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 10 mm |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | čierny |
| Materiál závitového čapu | Poniklovaná mosadz |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | PBT |
| Materiál tesnenia závitú | Hliník PBT |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | PBT |
| Materiál tesnenia hadice | NBR |
| Materiál ozubeného venca | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ Mosadz |