

doska zónového tlakového napájania VIGZ-03-4,0


číslo dielca: 18638

Výbehový typ

[pre ventilový terminál](#)

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Sieťový modul | 36 mm |
| Pracovný tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Rozsah pracovného napätia DC | 24 V |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Hmotnosť výrobku | 400 g |
| Typ upevnenia pripojovacej dosky | s vnútorným závitom |
| Typ upevnenia ventilu | s priebežným vŕtaním |
| Pneumatická prípojka 1 | G3/8 |
| Pneumatická prípojka 3 | G1/2 |
| Pneumatická prípojka 5 | G1/2 |