

# Mikro filter

## LFMA-1/4-D-MIDI

číslo dielca: 186469

Classic - nepoužívať pre nové projekty

s vložkou filtra 0,01 µm , ochranný kovový košík.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov  
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typový rad	D
Velkosť	Midi
Konštrukčné vyhotovenie	vláknitý filter
Kvalita filtrácie	0,01 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Pracovný tlak	1 ... 16 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertné plyny
Max. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu	740 l/min
Min. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu	240 l/min
Účinnosť filtrácie	99,9999 %
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	1,5 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Obsah zvyškového oleja	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál filtra	bór kremičitanové vlákna
Materiál nádoby	PC
Materiálový údaj	zhoda s RoHS