

# pripájací blok VIGI-03-4,0


číslo dielca: 18653

Výbehový typ

[pre ventilový terminál](#)

[Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	36 mm
Max. počet miest na ventily	2
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Rozsah pracovného napätia DC	24 V
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Hmotnosť výrobku	300 g
Typ upevnenia pripojovacej dosky	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Pneumatická prípojka 4	G1/8
Materiálová informácia pre pripájajúcu dosku	Hliníkový tlakový odliatok