

Valec s vedením

DFP-25-160-PPV-A-S2



FESTO

číslo dielca: 186777

Výbehový typ

poistené proti pootočeniu, pre bezdotykové snímanie krajných polôh, s priechodnou piestnou tyčou.

Výbehový typ. Dodatečný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	160 mm
priemer piesta	25 mm
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	Priebežná piestna tyč
Pracovný tlak	0,5 ... 10 bar
Max. Rýchlosť	1,5 m/s
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	17 mm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	217 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	217 N
Pohybovaná hmotnosť	455 g
Hmotnosť výrobku	1.102 g
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Material cover	Hliníková tvárna zliatina
Material seals	NBR
Material housing	Hliníková tvárna zliatina
Material píston rod	Zušľachtená oceľ