

# Valec s vedením

## DFP-50-320-PPV-A-S2



FESTO

číslo dielca: 186790

Výbehový typ

poistené proti pootočeniu, pre bezdotykové snímanie krajných polôh, s priechodnou piestnou tyčou.

Výbehový typ. Dodatečný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota   |
|---|---|
| Zdvih                                     | 320 mm  |
| priemer piesta                            | 50 mm   |
| Tlmenie                                   | PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh |
| montážna poloha                           | ľubovoľný   |
| vedenie                                   | Guličkové vedenie   |
| Konstruktívne vyhotovenie                 | Vedenie   |
| Rozpoznanie polohy                        | pre snímače koncových polôh                                       |
| Premenné                                  | Priebežná piestna tyč   |
| Pracovný tlak                             | 0,5 ... 10 bar  |
| Max. Rýchlosť                             | 1 m/s   |
| činnosť                                   | dvojčinný   |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)       |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 0 - Bez zaťaženia koróziou  |
| Teplota okolia                            | -10 ... 60 °C   |
| Dĺžka tlmenia                             | 22 mm   |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok     | 884 N   |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred      | 884 N   |
| Pohybovaná hmotnosť                       | 3.169 g   |
| Hmotnosť výrobku                          | 6.091 g   |
| Pneumatická prípojka                      | G1/4  |
| Materiálový údaj                          | Bez medi a PTFE   |
| Material cover                            | Hliníková tvárna zliatina   |
| Material seals                            | NBR   |
| Material housing                          | Hliníková tvárna zliatina   |
| Material píston rod                       | Zušľachtená oceľ  |