

prípojovacie vedenie KM12-M12-GSGD-2,5

číslo dielca: 18684

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 60 V
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 75 V
Prúdová zaťažiteľnosť	3,8 A
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Teplota okolia	-30 ... 70 °C
Elektrická prípojka	priama zástrčka / priama zásuvka M12x1 / M12x1 4-pólový / 4-pólový
Káblové usporiadanie	4x0,25
Dĺžka kábla	2,5 m
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR