


# DUO-kábel KM12-DUO-M8-GDGD

číslo dielca: 18685

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah pracovného napätia AC	$\leq 60$ V
Rozsah pracovného napätia DC	$\leq 75$ V
Prúdová zaťažiteľnosť	2,8 A
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Teplota okolia	-30 ... 70 °C
Elektrická prípojka	priama zástrčka / priama zásuvka M12x1 / M12x1 3-pólový / 3-pólový
Káblové usporiadanie	3x0,25
Dĺžka kábla	0,6 m
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR