

# osový kontrolér SPC200/P05

číslo dielca: 187813

FESTO

pre až 4 pneumatické osi, s PROFIBUS DP-prípojom.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Nastavenie zariadenia	Základná jednotka pre 4 zasúvateľné moduly Napájanie sériové rozhranie Subcontroller Rozhranie PROFIBUS
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trvalá odolnosť voči rázom podľa DIN/IEC 68 Diel 2-82	Kontrolované podľa stupňa bezpečnosti 2
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP20 podľa IEC 60529
Medza únavy pri kmitavom namáhaní podľa DIN/IEC 68 Diel 2-6	Kontrolované podľa stupňa bezpečnosti 1
Teplota okolia	-5 ... 50 °C