


Káblový rozdeľovač ASI-KVT-FK-S

Číslo dielu: 18797

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	7.2 g
Rozsah prevádzkového napätia DC	75 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	60 V
Prúdová zaťažiteľnosť	3 A
Prierez prípoja	1.5 000013
Druh krytia	IP65
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-30 °C...85 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz