


Zásuvka MSSD-EB-M12-MONO

číslo dielca: 188024

FESTO

pre ventily MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Ukazovateľ stavu spínania	LED
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M2,5
Hmotnosť výrobku	13,18 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka, podľa EN 175301-803, tvar C
Elektrický prípoj 2	Priama zástrčka, M12x1, 2-pin, A-kódovaná
Rozsah pracovného napätia DC	12 ... 24 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Rozsah pracovného napätia AC	12 ... 24 V
Prúdová zaťažiteľnosť	0,12 A
Nárazová pevnosť	2,5 kV
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PA
Farba púzdra	transparentný
Materiál poistenia skrutiek	Oceľ, poniklovaná
Materiál tesnení	HNBR NBR
Materiál kontaktov zástrčky	Postriebrená medená zliatina Mosadz, pozlátená