


# pripájací blok VIGM-04-D-1

číslo dielca: 18831

FESTO

pre ventilový terminál



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	ISO 5599-2
Max. počet miest na ventily	1
Pracovný tlak	-0,9 ... 16 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Osvedčenie	UL - Recognized (OL)
Typ upevnenia prípojovacej dosky	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Pneumatická prípojka 4	G1/4
Pneumatická prípojka 5	G1/2
Materiálová informácia pre pripájaciu dosku	Hliníkový tlakový odliatok