


Prípojovací blok VIGM-04-D-3

číslo dielca: 18835

FESTO

pre ventilový terminál

Výbehový typ. Dodateľný do 2026. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	ISO 5599-2
Max. počet miest na ventily	1
Pracovný tlak	-0,9 ... 16 bar
Osvedčenie	UL - Recognized (OL)
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia prípojovacej dosky	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1
Pneumatická prípojka 2	G1/2
Pneumatická prípojka 3	G1
Pneumatická prípojka 4	G1/2
Pneumatická prípojka 5	G1
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok