

pripájací blok VIGI-04-D-2-NPT

číslo dielca: 18840

FESTO

pre ventilový terminál

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	183 mm
Pracovný tlak	-0,9 ... 16 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Osvedčenie	UL - Recognized (OL)
Typ upevnenia pripojovacej dosky	s priebežným vŕtaním
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14	NPT1/8-27
Pneumatická prípojka 1	NPT3/4-14
Pneumatická prípojka 2	NPT3/8-18
Pneumatická prípojka 3	NPT3/4-14
Pneumatická prípojka 4	NPT3/8-18
Pneumatická prípojka 5	NPT3/4-14
Materiálová informácia pre pripájaciu dosku	Hliníkový tlakový odliatok