


# Ventilový terminál IIFB-02-1/8-14-BU

číslo dielca: 18855

FESTO

G1/8, s prípojom externej zbernice.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný 5/2 bistabilný 5/3 v kľúdovej polohe pod tlakom 5/3 v kľúdovej polohe odvetraný 5/3 v kľúdovej polohe zatvorený
Štandardný menovitý prietok	750 ... 1.000 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Elektrické ovládanie	Fieldbus Integrované riadenie
Max. počet miest na ventily	14
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Spôsob ochrany	IP65
Typ ovládania	elektrický
Druh ventilového ostrova	02
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
napájanie riadiacim vzduchom	externý interný
Skladba ventilového terminálu	Pevný raster
Riadiaci tlak	1,5 ... 10 bar
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Teplota média	-5 ... 50 °C
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS