


# kruhový valec

## DSEU-25-320-P-A

číslo dielca: 188582

FESTO

Uzatváracie veko so závitovým čapom a kynným ložiskom..  
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	320 mm
priemer piesta	25 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
Konstruktívne vyhotovenie	piest piestnica Teleso valca
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	jednostranná piestnica
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	0 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	247 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	295 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	46,9 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	11,2 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	132,8 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ