

# kruhový valec

## DSEU-40-80-P-A-MQ

číslo dielca: 188733

FESTO

Koncové veko s kolmým pneumatickým prípojom k osi.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	80 mm
priemer piesta	40 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestnica Teleso valca
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	Bočný prívod vzduchu
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	0 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	633 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	754 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	149,1 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	24 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	372 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ