

Plastová hadica PUN-CM-4-SW

Číslo dielu: 188882

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	4 mm
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	17 mm
Vnútorňý priemer	2.5 mm
Min. polomer ohybu	8 mm
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
Povrchový odpor	0.01 MOhm...10 MOhm
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.00993 000015
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 4 mm
Farba	čierna
Shore tvrdosť	D 52 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)