

Prísavka s držiakom ESG-40

číslo dielca: 189175

FESTO

Vzorové zobrazenie



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Priemer nasávania	40 mm
montážna poloha	vertikálny
Špeciálne vlastnosti	Antistatický
Konštrukčné vyhotovenie	Pripojenie vakuca hore bočné pripojenie vakuca s výškovou kompenzáciou s dlhým výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 4
Tvar prísavky	kruhovú, plochá kruhovú, hlbokú kruhovú, extra hlbokú kruhovú, vlnovec 1,5-násobný kruhovú, vlnovec 3,5 násobný
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-30 ... 200 °C
Prípojka vakuca	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	BR FPM NBR PUR VMQ (Silikón) Vulkollan®