

# Prísavka s držiakom ESG-80

Číslo dielu: 189178

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer prísavky	80 mm
Montážna poloha	zvislo
Konštrukcia	Prípoj vákua, hore Prípoj vákua z boku s výškovým vyrovnaním s dlhým výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Tvar prísavky	okružla, plochá okružla, hlboká okružla extra hlboká kruhová, vlnovec, 1,5-násobný
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Teplota okolia	-30 °C...200 °C
Prípoj vákua	G1/8 G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	FPM NBR PUR VMQ (silikón) Vulkollan®