

Prísavka s držiakom ESG-20X60

číslo dielca: 189190

FESTO



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť sania	20x60 mm
montážna poloha	vertikálny
Konštrukčné vyhotovenie	Pripojenie vákua hore bočné pripojenie vákua s výškovou kompenzáciou s dlhým výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Tvar prísavky	oválna, plochá
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
Prípojka vákua	G1/8 G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	NBR