

# Držiak vákuovej prísavky ESH-HCL-5-G

Číslo dielu: 189231

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak               | Hodnota   |
|-------------------------------------|---|
| Výškové vyrovnanie držiaka prísavky | 30 mm   |
| Objem                               | 6.06 cm <sup>3</sup>  |
| Montážna poloha                     | zvislo  |
| Konštrukcia                         | Prípoj vákua, hore<br>s výškovým vyrovnaním                                   |
| Priradenie držiaka prísavky         | Veľkosť 5   |
| Prevádzkové médium                  | atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK  | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                     |
| Zhoda s LABS                        | VDMA24364-A1-L  |
| Teplota okolia                      | -10 °C...60 °C  |
| Hmotnosť výrobku                    | 169 g   |
| Spôsob upevnenia                    | s kontramaticou   |
| Upevnenie prísavky                  | M10   |
| Prípoj vákua                        | G1/8  |
| Pokyny k materiálu                  | V zhode s RoHS  |
| Materiál držiaka                    | Hliník<br>Mosadz, poniklovaná<br>POM<br>Popúšťaná oceľ<br>vysokolegovaná oceľ |