

# Držiak vákuovej prísavky ESH-HDL-1-PK

Číslo dielu: 189244

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie držiaka prísavky	10 mm
Objem	0.15 cm <sup>3</sup>
Montážna poloha	zvislo
Konštrukcia	Prípoj vákua z boku s výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 1
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	28 g
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Upevnenie prísavky	Priemer 3 mm
Prípoj vákua	PK-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR Oceľ
Materiál držiaka	Hliník Mosadz, poniklovaná POM Popúšťaná oceľ vysokolegovaná oceľ